

Messverstärker GSV-3USBx2 3,5mV/V 10V

Artikelnummer: 4705



Besondere Merkmale

- Versorgung über USB Port
- Abtastrate 10 kHz
- Datenrate 1...1000 Hz
- DMS Viertel-, Halb-, Vollbrücken
- integrierte Brückenergänzung 350 Ohm
- optional auch für Wegaufnehmer
- umfangreiche Software-Unterstützung
- galvanische Trennung zum USB Port
- Optional für Anschluss von Drehmomentsensoren mit Inkrementalgeber

Dieser Messverstärker für Sensoren mit Dehnungsmessstreifen ist mit einer USB Schnittstelle ausgestattet. Die Spannungsversorgung erfolgt über den USB Port auf der Rückseite des Messverstärkers.

Optional ist der Messverstärker auch in einer 2-kanaligen Ausführung lieferbar (GSV-3USBx2).

Für den Anschluss des Sensors ist eine 15-polige Sub-D Buchse vorgesehen.

Beim Zweikanal Messverstärker erfolgt der Anschluss der Sensoren über zwei Rundsteckverbinder.

Ideal für die Verwendung des Beschleunigungssensors AS28. Durch die hohe Grenzfrequenz von 1250 Hz eignet er sich zur Erfassung von statischen und dynamischen Signalen von Sensoren mit Dehnungsmessstreifen.

Besonders hervorzuheben sind die hohe Abtastrate von 10kHz und die hohe Auflösung von 16 Bit, sowie der ausgezeichnete Befehlsumfang zur Konfiguration des Messverstärkers über ASCII Steuercodes oder über eine Windows DLL.

Dieser Messverstärker kann über Lötbrücken auch für die Auswertung von DMS-Viertelbrücken (z.B. 350 Ohm) oder für einen Spannungseingang ± 10 V konfiguriert werden.

Er ist optional auch für den Anschluss potentiometrischer Wegaufnehmer oder für Stromeingang 4...20mA, sowie für Inkrementalgeber lieferbar.

Technische Daten

Basisdaten		Einheit
Abmessungen	126 x 85 x 25	mm ³
Gehäuse	Aluminium	
Anschluss	Steckverbinder	
Kanalzahl	2-Kanal	
Interface	USB	

Eingang analog		Einheit
Anzahl der Analogeingänge	2	
Eingangsempfindlichkeit-Stufen	3.5	mV/V
Spannungseingang von	-10	V
Spannungseingang bis	10	V

Ausgang analog		Einheit
----------------	--	---------

Genauigkeitsdaten		Einheit
Genauigkeitsklasse	0,1%	
relative Linearitätsabweichung	0.05	%FS
Temperatureinfluss auf den Nullpunkt	0.1	%FS/10°C
Temperatureinfluss auf die Empfindlichkeit	0.1	%RD/10°C
Auflösung	16	Bit

Messfrequenz		Einheit
Datenfrequenz von	0	Hz
Datenfrequenz bis	1000	Hz
Abtastfrequenz	10	kHz

Versorgung		Einheit
Versorgungsspannung von	4.5	V
Versorgungsspannung bis	5.5	V
Stromaufnahme von	100	mA
Stromaufnahme bis	120	mA
DMS-Brückenspeisung	4.2	V
Isolation der Versorgung	1000	V

Schnittstelle		Einheit
typDerSchnittstelle	usb	
anzahlDerSchnittstellen	1	
versionDerSchnittstelle	USB 2.0	


Nullabgleich		Einheit
Typ	Software	
Toleranz	5	mV
Zeitdauer	90	ms
Entprellzeit	4	ms
Auslösepegel von	3.5	V
Auslösepegel bis	30	V
Auslöseflanke	fallend	

Montage

Anschlussbelegung (Voll-, Halb- Viertelbrücken, Wegsensoren)

Sub-D Buchse, 15-polig, bzw. 5-polige Buchse M12x1, Typ 763

Aufsicht:



15-pol.	5-pol.	Beschreibung	Farbcode für Kabel	
1		GND (= -US)	Schirmung	
5	2	-US negative Brückenspeisung	weiß	weiß
6	1	+US positive Brückenspeisung	braun	braun
8	3	+UD positiver Differenzeingang	grün	blau
15	4	-UD negativer Differenzeingang	gelb	schwarz
14	5	AUXin konfektionierbar er Eingang	grau	grau
2		TARA Steuereingang f. Nullsetzfunktion		
3		VCC_T Spannung 5,6V DC, 1mA		

9		Aout Analogausgang 0,1V...4,8 V	
10		SW Schwellwertscha lter	

-

Beim 1-Kanal GSV-3USB wird der Schirm an PIN 1 angeschlossen.

-

Beim 2-Kanal GSV-3USBx2 mit Rundsteckverbinder ist der Schirm nach Möglichkeit auf dem Steckergehäuse aufgelegt.

-

Alternativ wird der Schirm an PIN2 des Rundsteckverbinders aufgelegt


Anschlussplan für Viertelbrücken und Halbbrücken

Bitte beachten: Zum Anschluss von Viertel oder Halbbrücken muss der Messverstärker entsprechend konfiguriert sein. Durch Schließen von zwei Lötbrücken werden die drei Ergänzungswiderstände zugeschaltet.

Dehnungsmessstreifen-Viertelbrücken werden in Dreileiter-Technik angeschlossen.

Dadurch wird der Einfluss des Zuleitungskabels auf den Nullpunkt und die Nullpunktdrift um die Hälfte reduziert.

Viertelbrücke	Halbbrücke
5-polige Buchse	5-polige Buchse



Anschlussplan für potentiometrische Wegsensoren


Die Messverstärker GSV-3USB und GSV-3USBx2 sind in einer Ausführung zum Anschluss potentiometrischer Wegsensoren (Linearpotentiometer bzw. Seilzugwegaufnehmer) erhältlich.

Der Schleifer des Wegsensors wird dabei an den Eingang „Aux“ des Messverstärkers angeschlossen.

Die Versorgung des Wegsensors erfolgt über die Sensorspeisung +Us und -Us.

Die Speisung des potentiometrischen Wegsensors erfolgt dabei mit 4,2V.

Der Eingang Aux erfasst Spannungen von 0...4,2V.



Anschlussbelegung

Bezeichnung	5-Pol. Buchse GSV-3USB	15-pol. SUB-D Buchse GSV-3USB
positive Speisung +Us	1	6
negative Speisung -Us	2	5
Eingang „Aux“	5	14

Anschluss des Way Con – Seilzugsensor SX

Bezeichnung	5-Pol. Buchse GSV-3USB	15-pol. SUB-D Buchse GSV-3USB
±10 Volt	3	8
Messsignal Masse	4	15
Schirm	Gehäuse	1

Anschlussbelegung für Stromeingang

Bezeichnung	5-Pol. Buchse GSV-3USB	15-pol. SUB-D Buchse GSV-3USB
± 20 mA	3	8
Messsignal Masse	4	15
Schirm	Gehäuse	1

Anschluss für Hallschalter bei Sonderausführung für Drehzahlmessung

Die Messverstärker GSV-3USB und GSV-3USBx2 sind in Ausführungen zur Messung von Drehzahl erhältlich. Hierbei wird ein Hallschalter als Sensor angeschlossen, der pro Umdrehung durch einen, zwei, vier oder acht Magnete ausgelöst wird. Voraussetzung für die Erfassung eines Impulses zur Drehzahlmessung ist ein Wechsel der magnetischen Flussdichte von 20mT auf 4mT, wobei der magnetische Südpol der sensitiven Fläche des Hallschalters zugewandt sein muss.

Die Einheit muss auf rpm eingestellt sein und das Ausgabeprotokoll der Messwerte ist fest auf Textformat eingestellt. Die Skalierung ist fest auf 20000 eingestellt und kann nicht geändert werden. Die Anzahl der Magnete, die Impulse am Hallsensor erzeugen, kann mit Hilfe von gsvterm.exe eingestellt werden. Hierzu befindet sich in der Programmoberfläche auf Seite 2 der Menüpunkt „Sondereinstellungen“.

Anschluss des Hallschalters HAL501

Funktion	5-pol. Buchse M12 GSV-3USBx2	15-pol. SUB-D Buchse GSV-3USBx1	HAL501, konfektioniert
Masse (GND), Schirm	2	1	Braun (Pin2)

Speisung +5V	1	3	Weiss (Pin1)
Hallschalter-Signal	3	13	Grün (Pin3)

Anstelle des Hallschalters HAL501 können andere Geber mit einer Leistungsaufnahme kleiner 5V, 5mA und einem Ausgangssignal mit TTL Pegel angeschlossen werden.

Mit einem Stabmagnet NdFeB 20mmx10mmx4mm wird ein Arbeitsabstand von bis zu 10mm zwischen Hallschalter und Magnet erreicht.

Anzahl Magnete	Drehzahlbereich in U/min		Reaktionszeit in Anzahl Umdrehungen	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
1	18	36000	ca. 1	ca. 2
2	9	18000	ca. 1/2	ca. 1
4	4,5	9000	ca. 1/4	ca. 1/2
8	2,25	4500	ca. 1/8	ca. 1/4



Abbildung 3: Hallschalter HAL501 im TO92 Gehäuse, Aufsicht auf sensitive Fläche (zum magnetischen Südpol zugewandt)

Anschluss von zweispurigen Impulsgebern

Die Messverstärker GSV-3USB und GSV-3USBx2 sind in Ausführungen zur Messung von Drehwinkel/Drehzahl oder Weg erhältlich. Hierbei wird ein inkrementeller Impulsgeber angeschlossen, der bei Weg- oder Drehwinkeländerung zwei um 90° phasenverschobene Rechtecksignale ausgibt (Anschlüsse A und B).

Funktion	5-pol. Buchse M12 GSV-3 USBx2	15-pol. SUB-D Buchse GSV-3 USBx1
Masse (GND), Schirm	2	1
Speisung +5V	1	3
Pulssignal A	3	12
Pulssignal B	4	13

Anschluss eines Drehmomentsensors DR-2335

Für den Betrieb des Sensors DR2335 wird ein Zweikanal Messverstärker GSV-3USBx2 2mV/V/RPM/Sub-D15 empfohlen.

Die Leitungen „A“ bis „M“ des Sensors DR2335 werden mit der SubD-15 Buchse des Messverstärkers verbunden.

Konfiguration

Port „A“	Port „B“
„Logger Modus“ aus	„Logger-Modus“ ein
Normierungsfaktor 2 mV/V bzw. einen für	Normierungsfaktor 31207,6 für die Anzeige

den Sensorkennwert entsprechend kalkulierten Faktor.

in Winkelgraden. Die Auflösung ist 0,5°;

Die Datenfrequenz wird auf Port „A“ eingestellt. Port „B“ sendet synchron mit der Datenfrequenz von Port „A“.

Port „B“ wirkt als inkrementeller Zähler und wird nicht automatisch nullgesetzt. Nach Erreichen von 65535° geht er auf Null zurück.

Mit dem Befehl „SetZero“ kann der Zähler jederzeit auf 0 gesetzt werden.

DR2335 Signale	DR2335 12-pol. Steckverbinder	GSV-3USB 5-pol M12 Buchse; Port „A“	GSV-3USB 5-pol M12 Buchse; Port „A“	GSV-3USB SubD15 Buchse; Port „A+B“
DMS Us+	B	1 (braun)		6
DMS Us-	A	2 (weiss)		5
DMS Ud+	C	3 (blau)		8
DMS Ud-	D	4 (schwarz)		15
Zähler +5V (Vcc)	F	-	1 (braun)	11
Zähler GND	E und J (ggf. verbinden)	-	2 (weiss)	7
Zähler A	G	-	3 (blau)	12
Zähler B	H	-	4 (schwarz)	13

Schirmungen	M	Kabelschirm	Kabelschirm	1
-------------	---	-------------	-------------	---

Das erreichbare Verhältnis Signal/ Rauschen hängt von den Umgebungsbedingungen (Kabellänge, Schirmung), von der eingestellten Datenrate und von der optional zugeschalteten FIR Filterung ab. Die Grafik zeigt die Auflösung mit 1m Anschlusskabel, Messbereich $\pm 2\text{mV/V}$, FIR Filter ausgeschaltet.

Anpassung des Messverstärkers

Mit Hilfe von Lötbrücken auf der Platinen-Unterseite lässt sich der Messverstärker für verschiedene Betriebsarten konfigurieren. Zum Öffnen des Gehäuses werden an der Frontseite für den Sensoranschluss zwei Schrauben gelöst. Die Schrauben sind durch schwarze Abdeckkappen verdeckt.

Der Messverstärker enthält eine Ergänzung für Viertelbrücken mit 350 Ohm. Diese Konfiguration kann durch Lötbrücken aktiviert werden. Mit dieser Konfiguration „Viertelbrücke / Halbbrücke“ können auch Halbbrücken ab 120 Ohm angeschlossen werden.

Weitere Anpassungen sind Spannungseingang $\pm 10\text{V}$, Stromeingang 4...20mA, Eingang für Potentiometergeber.

Anschlussbelegung auf der Platinen Oberseite

Abbildung 4: Pinbelegung, Platinenoberseite

DMS-Vollbrücken

Abbildung 5: DMS Vollbrücken

DMS-Viertelbrücken

Abbildung 6: DMS Viertelbrücken 350 Ohm und Halbbrücken (120 Ohm...5000 Ohm)

Potentiometrische Geber, Wegsensoren

Abbildung 7: Potentiometrische Geber, Wegsensoren

Spannungseingang -10V...+10V

Abbildung 8: Spannungseingang +-10 Volt

Stromeingang -20mA ...+20mA

Abbildung 9: Stromeingang 4-20mA

Hinweise zur USB Schnittstelle

Das Schalten von elektrischen Verbrauchern (Labornetzteile, Netzteile, Motoren, Heizwendeln, Neon-Leuchten) kann zur Abschaltung der USB-Schnittstelle des Computers führen. Bei Problemen sollte der Computer über einen Trenntrafo oder über einen eigenen Stromkreis versorgt werden.

Die Zuverlässigkeit der USB Schnittstelle des Personalcomputers oder Notebook-Computers kann durch einfache Maßnahmen verbessert werden:

-

Verwenden eines hochwertigen USB Kabels mit Ferritkern,

-

Anzahl der verwendeten USB-Geräte reduzieren, da der Gesamtstrom auf 500mA begrenzt ist,

-


Verwenden eines aktiven (self-powered) USB Hubs,

-

Verwenden von Notebook Netzteilen mit Erdung.

Insbesondere die Verwendung eines aktiven USB-Hubs mit eigenem Netzteil trägt zur Zuverlässigkeit der USB-Schnittstelle bei.

Hinweise zum Schwellwertgeber

Schwellwertgeber	
------------------	--

Bei Überschreitung des Grenzwertes schliesst der Transistor. Der maximale Schaltstrom beträgt 200mA.	
--	--